



CONCENTRADOR USB 2.0 4-PORTA • 7-PORTA • 10-PORTA



Manual

85137 (4 portas) • 85138 (7 portas) • 85139 (10 portas)

Modelo N.º: 85137

Descrição: Concentrador USB 2.0

Saída: 4 portas

Conteúdo da embalagem

- Concentrador USB 2.0 de 4 porta
- Um manual do utilizador
- Um cabo USB 2.0 suplementar de 80 cm
- Um adaptador 5 V 2 A

Funcionalidades

- Fácil de utilizar - suporta o funcionamento simultâneo de 4 portas
- Portátil e facilmente acessível no ambiente de trabalho
- Suporta velocidade de transferência de dados até 480 Mbps
- Compatível com USB 1.1 e USB 2.0

Requerimentos do sistema

1. Computador com Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
2. Ligação USB 1.1/2.0
3. Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 50 °C
4. Temperatura de Armazenamento: -20 °C ~ 60 °C

Instalação

1. Ligar o computador e aguardar até o sistema terminar as operações de arranque
2. Ligar o computador ao concentrador USB usando o cabo USB incluído.
3. Ligar a ficha USB ao seu computador
4. Ligar as fichas USB dos dispositivos periféricos (impressora, scanner, etc.) ao concentrador USB.

Modelo N.º: 85138

Descrição: Concentrador USB 2.0

Saída: 7 portas

Conteúdo da embalagem

- Concentrador USB 2.0 de 7 porta
- Um manual do utilizador
- Um cabo USB 2.0 suplementar de 80 cm
- Um adaptador 5 V 3,5 A

Funcionalidades

- Fácil de utilizar - suporta o funcionamento simultâneo de 7 portas
- Portátil e facilmente acessível no ambiente de trabalho
- Suporta velocidade de transferência de dados até 480 Mbps
- Compatível com USB 1.1 e USB 2.0

Requerimentos do sistema

1. Computador com Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
2. Ligação USB 1.1/2.0
3. Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 50 °C
4. Temperatura de Armazenamento: -20 °C ~ 60 °C

Instalação

1. Ligar o computador e aguardar até o sistema terminar as operações de arranque
2. Ligar o computador ao concentrador USB usando o cabo USB incluído.
3. Ligar a ficha USB ao seu computador
4. Ligue as fichas USB dos dispositivos periféricos (impressora, scanner, etc.) ao concentrador USB.

Modelo N.º: 85139

Descrição: Concentrador USB 2.0

Saída: 10 portas

Conteúdo da embalagem

- Concentrador USB 2.0 de 10 porta
- Um manual do utilizador
- Um cabo USB 2.0 suplementar de 80 cm
- Um adaptador de 5 V, 3,5 A

Funcionalidades

1. Fácil de utilizar - suporta o funcionamento simultâneo de 10 portas
2. Portátil e facilmente acessível no ambiente de trabalho
3. Suporta velocidade de transferência de dados até 480 Mbps
4. Compatível com USB 1.1 e USB 2.0

Requerimentos do sistema

1. Computador com Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
2. Ligação USB 1.1/2.0
3. Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 50 °C
4. Temperatura de Armazenamento: -20 °C ~ 60 °C

Instalação

1. Ligar o computador e aguardar até o sistema terminar as operações de arranque
2. Ligar o computador ao concentrador USB usando o cabo USB incluído.
3. Ligar a ficha USB ao seu computador
4. Ligue as fichas USB dos dispositivos periféricos (impressora, scanner, etc.) ao concentrador USB.